


Personalschleusen

SOCKELABSCHLUSS MIT GRUNDPROFIL, HÖHE 50 MM



- Der Abschluss der Schränke mit dem Grundprofil hat nicht nur eine ästhetische Funktion, die das Design des gesamten Raumes vervollständigt, sondern vor allem eine praktische, da er einen sonst schwer zu reinigenden Bereich verschließt.
- Der Abschluss der Schränke zum Boden mit dem Grundprofil ist eine geeignete Lösung für Personal- und Materialschleusen für Unter-, Mittel- und Hochschränke.
- Parameter:
 - Maximale Breite der Schrankkombination 4000 mm.
 - Sockelhöhe 50 mm.
 - Arten des Sockelabschlusses.
 - **B000P** - Schrank auf Grundprofil montiert, das mit Bodenbelag überzogen wird. Empfohlen für Schränke in den Materialausführungen STANDARD, STRANDARD PLUS, PREMIUM und PREMIUM 304
 - **B7035** - Schrank auf Grundprofil montiert, oberflächenbehandelt mit grauer Farbe, RAL 7035. Empfohlen für Schränke in den Materialausführungen STANDARD und STRANDARD PLUS.
 - **B9016** - Schrank auf Grundprofil montiert, oberflächenbehandelt mit weißer Farbe, RAL 9016. Empfohlen für Schränke in den Materialausführungen STANDARD und STRANDARD PLUS.
- Weitere Möglichkeiten des Sockelabschlusses:
 - Auf Grundprofil, Höhe 100 mm. Kapitel 204.04B. Vor allem für Schränke in den Materialausführungen STANDARD und STANDARD PLUS
 - Speziell entwickelter Sockelabschluss für Schränke der Materialausführung PREMIUM und PREMIUM 304. Kapitel 214.40A. Der Abschluss hat eine sichtbare Höhe von 50 mm mit Justiermöglichkeit. In Edelstahlausführung AISI304, Oberfläche SB oder Metallsockel mit Oberflächenbehandlung RAL7035/RAL9016.



LEGENDE:

1 - Arbeitsplatte 205.01

2 - Schrank 204.01, 204.02, 204.03, 210.01

3 - Sockelabschluss (Höhe 100 mm - 204.04, Höhe 50 mm - Grundprofil - 216.40A, Höhe 50 mm mit Justiermöglichkeit - 214.40A)

TECHNISCHE DATEN

Typenbezeichnung

Sockelabschluss auf Grundprofil

Für Materialausführung des Schrankes

bestimmt	Wert
System FORLAB a vybavení propustí. Odsazení z předu 30 mm, odsazení z boku 30 mm. Uzpůsobeno osazení v prostoru.	STANDARD
System FORLAB a vybavení propustí. Odsazení z předu 30 mm, odsazení z boku 30 mm. Uzpůsobeno osazení v prostoru.	STANDARD PLUS
System FORLAB. Odsazení z předu 30 mm, odsazení z boku 10 mm. Uzpůsobeno osazení v prostoru.	PREMIUM
System FORLAB, vybavení propustí a nábytek pro zdravotnictví. Odsazení z předu 30 mm, odsazení z boku 10 mm. Uzpůsobeno osazení v prostoru.	PREMIUM 304

Platzierung im Raum

bestimmt	Wert
Odsazení soklu od korpusu z přední a pravé strany	Rückseite und linke Seite an der Wand
Odsazení soklu od korpusu z přední a levé strany	Rückseite und rechte Seite an der Wand
Odsazení soklu od korpusu z přední	Eingebaut
Odsazení soklu od korpusu z přední, pravé a levé strany	Mit der Rückseite zur Wand

Je nach gewählter Materialausführung der Schränke und der Platzierung im Raum unterscheidet sich der Rücksprung des Sockelabschlusses.

Übergang zwischen Bodenbelag und Wand

Hohlkehle - sanfter Übergang über einen Radius

90°-Übergang

Typ des Grundprofils

Grundprofil MS-2, mit Bodenbelag überzogen

Grundprofil MS-2, oberflächenbehandelt mit grauer Farbe RAL7035

Grundprofil MS-2, oberflächenbehandelt mit weißer Farbe RAL9016

Sockel für

Einen Schrank

Eine Schrankkombination. Maximale Breite der Kombination 4000 mm

Für eine Schrankkombination werden sie von links nach rechts definiert.

Schrankschranktiefe (B)		
Tiefe	bestimmt	Wert
400 mm	Hloubka soklu je pak 370 mm	Schrankschranktiefe
450 mm	Hloubka soklu je pak 420 mm	Schrankschranktiefe
500 mm	Hloubka soklu je pak 470 mm	Schrankschranktiefe
550 mm	Hloubka soklu je pak 520 mm	Schrankschranktiefe
600 mm	Hloubka soklu je pak 570 mm	Schrankschranktiefe
700 mm	Hloubka soklu je pak 670 mm	Tiefe der Spülenschrankschranke, Tiefe der Arbeitsplatte beträgt 750 mm.
850 mm	Hloubka soklu je pak 820 mm	Tiefe der Spülenschrankschranke, Tiefe der Arbeitsplatte beträgt 900 mm.

Schrankschrank 1 Breite (A)	
Breite	Wert
300 mm	Schrankschrankbreite
330 mm	Schrankschrankbreite
400 mm	Schrankschrankbreite
450 mm	Schrankschrankbreite
500 mm	Schrankschrankbreite
560 mm	Schrankschrankbreite
600 mm	Schrankschrankbreite
700 mm	Schrankschrankbreite
800 mm	Schrankschrankbreite
900 mm	Schrankschrankbreite
1000 mm	Schrankschrankbreite
1200 mm	Schrankschrankbreite
1350 mm	Schrankschrankbreite
1500 mm	Schrankschrankbreite
1650 mm	Schrankschrankbreite
1950 mm	Schrankschrankbreite
Seitlicher Rücksprung des Schrankschrankes bzw. Rücksprung des ersten und letzten Schrankschrankes der Kombination je nach Platzierung im Raum.	

Schrankschrank 2 Breite (A)	
Breite	Wert
300 mm	Schrankschrankbreite
330 mm	Schrankschrankbreite
400 mm	Schrankschrankbreite
450 mm	Schrankschrankbreite
500 mm	Schrankschrankbreite
560 mm	Schrankschrankbreite
600 mm	Schrankschrankbreite
700 mm	Schrankschrankbreite
800 mm	Schrankschrankbreite
900 mm	Schrankschrankbreite
1000 mm	Schrankschrankbreite
1200 mm	Schrankschrankbreite
1350 mm	Schrankschrankbreite
1500 mm	Schrankschrankbreite
1650 mm	Schrankschrankbreite
1950 mm	Schrankschrankbreite
mm	Position nicht belegt
Seitlicher Rücksprung des Schrankschrankes bzw. Rücksprung des ersten und letzten Schrankschrankes der Kombination je nach Platzierung im Raum.	

Schränk 3 Breite (A)	
Breite	Wert
300 mm	Schränkbreite
330 mm	Schränkbreite
400 mm	Schränkbreite
450 mm	Schränkbreite
500 mm	Schränkbreite
560 mm	Schränkbreite
600 mm	Schränkbreite
700 mm	Schränkbreite
800 mm	Schränkbreite
900 mm	Schränkbreite
1000 mm	Schränkbreite
1200 mm	Schränkbreite
1350 mm	Schränkbreite
1500 mm	Schränkbreite
1650 mm	Schränkbreite
1950 mm	Schränkbreite
mm	Position nicht belegt
Seitlicher Rücksprung des Schränks bzw. Rücksprung des ersten und letzten Schränks der Kombination je nach Platzierung im Raum.	

Schränk 4 Breite (A)	
Breite	Wert
300 mm	Schränkbreite
330 mm	Schränkbreite
400 mm	Schränkbreite
450 mm	Schränkbreite
500 mm	Schränkbreite
560 mm	Schränkbreite
600 mm	Schränkbreite
700 mm	Schränkbreite
800 mm	Schränkbreite
Seitlicher Rücksprung des Schränks bzw. Rücksprung des ersten und letzten Schränks der Kombination je nach Platzierung im Raum.	

WEITERE INFORMATIONEN, FOTOS

